

Garant

**Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, TiN,
Tipo: 3/8-32**



Datos de pedido

Número de pedido	130036 3/8-32
GTIN	4062406041434
Clase de artículo	10N

Descripción

Nota:

Plazo de entrega: 49 días naturales
 Cantidad mínima de pedido: 3 uds.
 Equipamiento especial, no se admiten devoluciones
 Tipo de rosca: UNEF-LH
 Material de corte: HSS E
 Norma: DIN 371
 Pasos por pulgada: 32
 Ø de rosca: 9,525 mm
 Longitud total L: 100 mm
 Ø de mango D_s: 10 mm
 Vástago cuadrado □: 8 mm
 Ø de agujero para roscar: 8,85 mm

Descripción técnica

Longitud total L	100 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Paso de rosca	0,794 mm
Norma	DIN 371
Ø de agujero para roscar	8,85 mm
Ø de mango D _s	10 mm
Número de filos Z	3

Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	28,59 mm
Pasos por pulgada	32
Vástago cuadrado □	8 mm
Ø de rosca	9,525 mm
Tipo de rosca	UNEF-LH
Tamaño de rosca	3/8-32 UNEF LH
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar