



## Distanciómetro láser DISTO™, Tipo: D2



### Datos de pedido

Número de pedido	465550 D2
GTIN	7640110696347
Clase de artículo	47C

### Descripción

#### Ejecución:

Carcasa de plástico resistente a los golpes con teclado simbólico fácil de manejar. **Lente de vidrio Leica** de alta calidad en una **carcasa de magnesio** especialmente estable y resistente a altas temperaturas. Pantalla en color iluminada y rotatoria para la legibilidad óptima. Tecnología Power Range™ para mediciones de **hasta 150 m sin tablilla reflectante**. Clase de láser 2 comprobada según ISO 16331-1. Distanciómetro láser pequeño y manejable para interiores.

#### Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

#### Suministro:

Bolsa protectora y cordel de mano. Incluye 2 pilas n.º 081561 tam. LR3

#### Nota:

Transferencia de datos vía Bluetooth® Smart, también en Smartphone mediante app Leica "DISTO™ Plan" (Android a partir de la versión 4.3, Apple a partir de iPhone 4s). Elaboración fácil de esquemas.

### Descripción técnica

Peso	100 g
Medición indirecta (Pitágoras)	sí
Longitud	116 mm
Altura	26 mm
Clase de protección IP	IP 54
Alcance	100 m
Adición/sustracción	sí
Consulta de la última medición	sí
Medición mínima / máxima	sí
Anchura	44 mm
Cálculo de superficies y volúmenes	sí
Alimentación eléctrica	081561 LR3
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Pieza final multifuncional	sí
Precisión de medición	±1,5 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Cantidad de pilas contenidas	2
Serie	DISTO™
Suministro de energía	con pilas
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Clase de láser según IEC 825-1	2
Tipo de producto	Distanciómetro

## Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3

081561 LR3