

Garant
Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, Sin revestimiento, Tipo: 1.3/4-14

Datos de pedido

Número de pedido	130040 1.3/4-14
GTIN	4062406045166
Clase de artículo	10N

Descripción
Nota:

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNS

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 14

Ø de rosca: 44,45 mm

Longitud total L: 220 mm

Ø de mango D_s: 36 mm

Vástago cuadrado □: 29 mm

Ø de agujero para roscar: 42,85 mm

Descripción técnica

Ø de mango D _s	36 mm
Ø de rosca	44,45 mm
Longitud total L	220 mm
Vástago cuadrado □	29 mm
Profundidad de rosca	111,1 mm
Norma	DIN 376
Número de ranuras de sujeción	4

Número de filos Z	4
Ø de agujero para roscar	42,85 mm
Material de corte	HSS E
Paso de rosca	1,814 mm
Pasos por pulgada	14
Tipo de rosca	UNS
Tamaño de rosca	1.3/4-14 UNS
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar