

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 1-27****Datos de pedido**

Número de pedido	130041 1-27
GTIN	4062406046569
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNS-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 27

Ø de rosca: 25,4 mm

Longitud total L: 160 mm

Ø de mango D_s: 20 mm

Vástago cuadrado □: 16 mm

Ø de agujero para roscar: 24,5 mm

Descripción técnica

Ø de rosca	25,4 mm
Profundidad de rosca	63,5 mm
Vástago cuadrado □	16 mm
Número de filos Z	4
Longitud total L	160 mm
Material de corte	HSS E
Ø de mango D _s	20 mm

Norma	DIN 376
Pasos por pulgada	27
Número de ranuras de sujeción	4
Ø de agujero para roscar	24,5 mm
Paso de rosca	0,94 mm
Tipo de rosca	UNS-LH
Tamaño de rosca	1-27 UNS LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar