

**Garant****Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, Tipo: 1.13/16-12****Datos de pedido**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Número de pedido  | 130045 1.13/16-12 |
| GTIN              | 4062406049713     |
| Clase de artículo | 10N               |

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 12

Ø de rosca: 46,037 mm

Longitud total L: 250 mm

Ø de mango D<sub>3</sub>: 36 mm

Vástago cuadrado □: 29 mm

Ø de agujero para roscar: 44 mm

**Descripción técnica**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Material de corte    | HSS E    |
| Paso de rosca        | 2,117 mm |
| Pasos por pulgada    | 12       |
| Ø de rosca           | 46,04 mm |
| Norma                | DIN 376  |
| Profundidad de rosca | 115,1 mm |
| Vástago cuadrado □   | 29 mm    |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Longitud total L               | 250 mm   |
| Número de filos Z              | 4  |
| Número de ranuras de sujeción  | 4  |
| Ø de mango D <sub>s</sub>      | 36 mm  |
| Ø de agujero para roscar       | 44 mm  |
| Tipo de rosca                  | UN   |
| Tamaño de rosca                | 1.13/16-12 UN  |
| Recubrimiento                  | TiN  |
| Ángulo de flanco               | 60 grados  |
| Norma rosca                    | ASME B1.1  |
| Clase de tolerancia            | 1B   |
| Clase de tolerancia            | 2B +0,20   |
| Clase de tolerancia            | 2B +0,10   |
| Clase de tolerancia            | 3B   |
| Clase de tolerancia            | 2B   |
| Clase de tolerancia            | 2B +0,05   |
| Forma del corte previo         | C  |
| Mango                          | Mango cilíndrico con h9                                      |
| Refrigeración interior         | no   |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 2xD en agujero ciego                                   |
| Sentido del corte              | derecha  |
| Tipo de herramienta de roscar  | Macho para roscar a máquina,<br>para mecanizado convencional |
| anillo de color                | sin  |
| Tipo de producto               | Macho para roscar  |