

**Garant****Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, Tipo: 3/4-16****Datos de pedido**

Número de pedido	130045 3/4-16
GTIN	4062406048617
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 2 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNF

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 16

Ø de rosca: 19,05 mm

Longitud total L: 125 mm

Ø de mango D<sub>3</sub>: 14 mm

Vástago cuadrado □: 11 mm

Ø de agujero para roscar: 17,5 mm

**Descripción técnica**

Material de corte	HSS E
Número de filos Z	4
Vástago cuadrado □	11 mm
Ø de agujero para roscar	17,5 mm
Pasos por pulgada	16
Ø de rosca	19,05 mm
Paso de rosca	1,588 mm

Ø de mango D <sub>s</sub>	14 mm
Norma	DIN 376
Número de ranuras de sujeción	4
Profundidad de rosca	47,63 mm
Longitud total L	125 mm
Tipo de rosca	UNF
Tamaño de rosca	3/4-16 UNF
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar