

**Garant****Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, Tipo: 7/8-16****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 130045 7/8-16 |
| GTIN              | 4062406048723 |
| Clase de artículo | 10N           |

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 16

Ø de rosca: 22,225 mm

Longitud total L: 140 mm

Ø de mango D<sub>3</sub>: 18 mm

Vástago cuadrado □: 14,5 mm

Ø de agujero para roscar: 20,7 mm

**Descripción técnica**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Paso de rosca        | 1,588 mm  |
| Pasos por pulgada    | 16        |
| Profundidad de rosca | 55,56 mm  |
| Material de corte    | HSS E     |
| Ø de rosca           | 22,225 mm |
| Vástago cuadrado □   | 14,5 mm   |
| Número de filos Z    | 4         |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Número de ranuras de sujeción  | 4  |
| Ø de mango D <sub>s</sub>      | 18 mm  |
| Longitud total L               | 140 mm   |
| Ø de agujero para roscar       | 20,7 mm  |
| Norma                          | DIN 376  |
| Tipo de rosca                  | UN   |
| Tamaño de rosca                | 7/8-16 UN  |
| Recubrimiento                  | TiN  |
| Ángulo de flanco               | 60 grados  |
| Norma rosca                    | ASME B1.1  |
| Clase de tolerancia            | 1B   |
| Clase de tolerancia            | 2B +0,20   |
| Clase de tolerancia            | 2B +0,10   |
| Clase de tolerancia            | 3B   |
| Clase de tolerancia            | 2B   |
| Clase de tolerancia            | 2B +0,05   |
| Forma del corte previo         | C  |
| Mango                          | Mango cilíndrico con h9                                      |
| Refrigeración interior         | no   |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 2xD en agujero ciego                                   |
| Sentido del corte              | derecha  |
| Tipo de herramienta de roscar  | Macho para roscar a máquina,<br>para mecanizado convencional |
| anillo de color                | sin  |
| Tipo de producto               | Macho para roscar  |