

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, TiN,
Tipo: 7/8-14****Datos de pedido**

Número de pedido	130046 7/8-14
GTIN	4062406050979
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNF-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 14

Ø de rosca: 22,225 mm

Longitud total L: 140 mm

Ø de mango D_s: 18 mm

Vástago cuadrado □: 14,5 mm

Ø de agujero para roscar: 20,4 mm

Descripción técnica

Ø de rosca	22,225 mm
Longitud total L	140 mm
Vástago cuadrado □	14,5 mm
Paso de rosca	1,814 mm
Profundidad de rosca	55,56 mm
Material de corte	HSS E
Ø de mango D _s	18 mm

Número de filos Z	4
Norma	DIN 376
Pasos por pulgada	14
Número de ranuras de sujeción	4
Ø de agujero para roscar	20,4 mm
Tipo de rosca	UNF-LH
Tamaño de rosca	7/8-14 UNF LH
Recubrimiento	TiN
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar