

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, TiN,  
Tipo: 3/4-20****Datos de pedido**

Número de pedido	130046 3/4-20
GTIN	4062406050832
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 2 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNEF-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 20

Ø de rosca: 19,05 mm

Longitud total L: 125 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 14 mm

Vástago cuadrado □: 11 mm

Ø de agujero para roscar: 18 mm

**Descripción técnica**

Profundidad de rosca	47,63 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Ø de rosca	19,05 mm
Longitud total L	125 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	14 mm
Norma	DIN 376
Ø de agujero para roscar	18 mm

Vástago cuadrado <input type="checkbox"/>	11 mm
Pasos por pulgada	20
Paso de rosca	1,27 mm
Número de filos Z	4
Material de corte	HSS E
Tipo de rosca	UNEF-LH
Tamaño de rosca	3/4-20 UNEF LH
Recubrimiento	TiN
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar