

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos y pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 3.7/8-8****Datos de pedido**

Número de pedido	130051 3.7/8-8
GTIN	4062406054113
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN-LH

Material de corte: HSS

Pasos por pulgada: 8

Ø de rosca: 98,425 mm

Longitud total L: 180 mm

Ø de mango D_s: 56 mm

Vástago cuadrado □: 44 mm

Ø de agujero para roscar: 95,4 mm

Descripción técnica

Pasos por pulgada	8
Material de corte	HSS
Número de ranuras de sujeción	10
Ø de mango D _s	56 mm
Ø de rosca	98,425 mm
Vástago cuadrado □	44 mm
Profundidad de rosca	147,64 mm

Paso de rosca	3,175 mm
Longitud total L	180 mm
Ø de agujero para roscar	95,4 mm
Número de filos Z	10
Tipo de rosca	UN-LH
Tamaño de rosca	3.7/8-8 UN LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5xD en agujero ciego y pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar