

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos y pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 3.5/8-8****Datos de pedido**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido  | 130051 3.5/8-8 |
| GTIN              | 4062406054014  |
| Clase de artículo | 10N            |

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN-LH

Material de corte: HSS

Pasos por pulgada: 8

Ø de rosca: 92,075 mm

Longitud total L: 180 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 56 mm

Vástago cuadrado □: 44 mm

Ø de agujero para roscar: 89 mm

**Descripción técnica**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ø de agujero para roscar | 89 mm     |
| Número de filos Z        | 10        |
| Material de corte        | HSS       |
| Profundidad de rosca     | 138,11 mm |
| Paso de rosca            | 3,175 mm  |
| Pasos por pulgada        | 8         |
| Ø de rosca               | 92,075 mm |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Longitud total L               | 180 mm  |
| Vástago cuadrado □             | 44 mm   |
| Ø de mango D <sub>s</sub>      | 56 mm   |
| Número de ranuras de sujeción  | 10  |
| Tipo de rosca                  | UN-LH   |
| Tamaño de rosca                | 3.5/8-8 UN LH   |
| Recubrimiento                  | Sin revestimiento   |
| Ángulo de flanco               | 60 grados   |
| Norma rosca                    | ASME B1.1   |
| Clase de tolerancia            | 1B  |
| Clase de tolerancia            | 2B +0,20  |
| Clase de tolerancia            | 2B +0,10  |
| Clase de tolerancia            | 3B  |
| Clase de tolerancia            | 2B  |
| Clase de tolerancia            | 2B +0,05  |
| Forma del corte previo         | C   |
| Mango                          | Mango cilíndrico con h9                                   |
| Refrigeración interior         | no  |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5xD en agujero ciego y pasante                    |
| Sentido del corte              | izquierda   |
| Tipo de herramienta de roscar  | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
| anillo de color                | sin   |
| Tipo de producto               | Macho para roscar   |