



## Pinza portapiezas ER, ER 32, Ø de sujeción nominal d: 6mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 308981 6      |
| GTIN              | 2050001767066 |
| Clase de artículo | 39Y           |

### Descripción

#### Ejecución:

Completamente templado y rectificado.

**Protección contra la corrosión:** Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

#### Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

#### Nota:

La **transición de Ø de sujeción** es **siempre inferior hasta 1 mm**, p. ej. Ø 10 – 9 mm, **excepto en Ø 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm)**.

### Descripción técnica

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ø de sujeción nominal d     | 6 mm        |
| Adaptador                   | ER 32       |
| Norma                       | ISO 15488-B |
| Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm      |
| Tipo                        | 470 E       |
| Ø exterior D                | 33 mm       |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Longitud total L | 40 mm            |
| Tipo de producto | Pinza portapieza |