



Pinza portapiezas ER, ER 25, Ø de sujeción nominal d: 14mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 308941 14 |
| GTIN | 2050001764959 |
| Clase de artículo | 39Y |

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.

Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

La **transición de Ø de sujeción** es **siempre inferior hasta 1 mm**, p. ej. Ø 10 – 9 mm, **excepto en Ø 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm)**.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ø de sujeción nominal d | 14 mm |
| Adaptador | ER 25 |
| Norma | ISO 15488-B |
| Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm |
| Tipo | 430 E |
| Ø exterior D | 26 mm |

| | |
|------------------|------------------|
| Longitud total L | 34 mm |
| Tipo de producto | Pinza portapieza |