



Pinza portapiezas ER, ER 16, Ø de sujeción nominal d: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	308901 8
GTIN	2050001768827
Clase de artículo	39Y

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.

Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

La **transición de Ø de sujeción** es **siempre inferior hasta 1 mm**, p. ej. Ø 10 – 9 mm, **excepto en Ø 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm)**.

Descripción técnica

Ø de sujeción nominal d	8 mm
Adaptador	ER 16
Norma	ISO 15488-B
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Tipo	426 E
Ø exterior D	17 mm

Longitud total L	27,5 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza