

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**Pinzas portapiezas ER HP, ER 16, Ø de sujeción nominal d: 7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	309370 7
GTIN	2050001766199
Clase de artículo	39Y

Descripción**Ejecución:**

Concentricidad de sistema y precisión de repetición **3 µm** (3×D, máximo = 50 mm), en combinación con mandril CENTRO P FAHRION.

Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.

Nota:

- **Concentricidad óptima solo si se emplea con el mandril Centro P.**
- **Gama de sujeción h10 (solo medida nominal).**

Descripción técnica

Ø de sujeción nominal d	7 mm
Adaptador	ER 16
Norma	ISO 15488-B
Precisión de concentricidad	≤ 2 µm

Tipo	426 E
Ø exterior D	17 mm
Longitud total L	27,5 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza