



## Pinzas portapiezas ER HP, ER 8, Ø de sujeción nominal d: 5mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 309365 5      |
| GTIN              | 2050001767905 |
| Clase de artículo | 39Y           |

### Descripción

#### Ejecución:

**Concentricidad de sistema** y precisión de repetición **3 µm** (3×D, máximo = 50 mm), en combinación con mandril CENTRO P FAHRION.

**Protección contra la corrosión:** Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

#### Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

#### Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.

#### Nota:

- **Concentricidad óptima solo si se emplea con el mandril Centro P.**
- **Gama de sujeción h10 (solo medida nominal).**

### Descripción técnica

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ø de sujeción nominal d     | 5 mm        |
| Adaptador                   | ER 8        |
| Norma                       | ISO 15488-B |
| Precisión de concentricidad | ≤ 2 µm      |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo             | 4004 E           |
| Ø exterior D     | 8,5 mm           |
| Longitud total L | 13,6 mm          |
| Tipo de producto | Pinza portapieza |