

Garant**Tornillo de apriete con refrigeración interior, Para Ø de mandrino: 16mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 575096 16 |
| GTIN | 4062406057053 |
| Clase de artículo | 53D |

Descripción

Ejecución:

Tornillo de apriete (galvanizado) con hexágono interior. **Con perforaciones para el refrigerante.**

Aplicación:

Para el asiento de cepillos redondos y de disco GARANT. **Tener en cuenta el par de giro.**

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Par de apriete recomendado | 15 Nm |
| Para Ø de mandrino | 16 mm |
| Ancho de llave | 6 mm |
| Ø del cabezal | 20 mm |
| Rosca M | M8 |
| Grosor de la cabeza K | 13 mm |
| Tipo de producto | Tornillo de apriete |

