

Garant**Tornillo de apriete con refrigeración interior, Para Ø de mandrino: 32mm**

Datos de pedido

Número de pedido	575096 32
GTIN	4062406057084
Clase de artículo	53D

Descripción

Ejecución:

Tornillo de apriete (galvanizado) con hexágono interior. **Con perforaciones para el refrigerante.**

Aplicación:

Para el asiento de cepillos redondos y de disco GARANT. **Tener en cuenta el par de giro.**

Descripción técnica

Par de apriete recomendado	30 Nm
Ancho de llave	8 mm
Para Ø de mandrino	32 mm
Ø del cabezal	56 mm
Rosca M	M16
Grosor de la cabeza K	9,5 mm
Tipo de producto	Tornillo de apriete

