

Garant**Tornillo de apriete con refrigeración interior, Para Ø de mandrino: 22mm**

Datos de pedido

Número de pedido	575096 22
GTIN	4062406057060
Clase de artículo	53D

Descripción

Ejecución:

Tornillo de apriete (galvanizado) con hexágono interior. **Con perforaciones para el refrigerante.**

Aplicación:

Para el asiento de cepillos redondos y de disco GARANT. **Tener en cuenta el par de giro.**

Descripción técnica

Ø del cabezal	32 mm
Par de apriete recomendado	20 Nm
Para Ø de mandrino	22 mm
Ancho de llave	6 mm
Rosca M	M10
Grosor de la cabeza K	8,5 mm
Tipo de producto	Tornillo de apriete

