



## Pinza portapiezas ER, ER 40, Ø de sujeción nominal d: 13mm



### Datos de pedido

Número de pedido	308990 13
GTIN	2050001764720
Clase de artículo	39Y

### Descripción

#### Ejecución:

Completamente templado y rectificado.

**Protección contra la corrosión:** Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

#### Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

#### Nota:

La **transición de Ø de sujeción** es **siempre inferior hasta 1 mm**, p. ej. Ø 10 – 9 mm, **excepto en Ø 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm)**.

### Descripción técnica

Ø de sujeción nominal d	13 mm
Adaptador	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Tipo	472 E
Ø exterior D	41 mm

Longitud total L	46 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza