



## Pinza portapiezas ER con obturación, ER 32, Ø de sujeción nominal d: 10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	308986 10
GTIN	2050001765239
Clase de artículo	39Y

### Descripción

**Ejecución:**

Completamente templado y rectificado.

**Protección contra la corrosión:** Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

**Ventaja:**

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

**Nota:**

Con **obturación** para refrigeración interior (se puede utilizar hasta 60 bar) solo puede sujetar la medida nominal. **Similar** a ISO 15488-A.

### Descripción técnica

Ø de sujeción nominal d	10 mm
Adaptador	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Tipo	469 E
Ø exterior D	32,7 mm

Longitud total L	40 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza