



Pinzas portapiezas ER HP, ER 32, Ø de sujeción nominal d: 16mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 309376 16 |
| GTIN | 2050001767929 |
| Clase de artículo | 39Y |

Descripción

Ejecución:

Concentricidad de sistema y precisión de repetición **3 µm** (3×D, máximo = 50 mm), en combinación con mandril CENTRO P FAHRION.

Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.

Nota:

- **Concentricidad óptima solo si se emplea con el mandril Centro P.**
- **Gama de sujeción h10 (solo medida nominal).**

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ø de sujeción nominal d | 16 mm |
| Adaptador | ER 32 |
| Norma | ISO 15488-B |
| Precisión de concentricidad | ≤ 2 µm |

| | |
|------------------|------------------|
| Tipo | 470 E |
| Ø exterior D | 33 mm |
| Longitud total L | 40 mm |
| Tipo de producto | Pinza portapieza |