




Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 32, Ø de sujeción nominal d: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	309378 8
GTIN	2050001767295
Clase de artículo	33F

Descripción

Ejecución:

Concentricidad de sistema y precisión de repetición **3 µm** (3×D, máximo = 50 mm), en combinación con mandril CENTRO P FAHRION.

Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.

Nota:

- **Concentricidad óptima solo si se emplea con el mandril Centro P.**
- **Gama de sujeción h10 (solo medida nominal).**

Con **obturación** para refrigeración interior (hasta 60 bar) y **boquillas pulverizadoras**. **Similar a ISO 15488-A.**

Descripción técnica

Ø de sujeción nominal d	8 mm
Adaptador	ER 32

Norma	ISO 15488-A
Precisión de concentricidad	$\leq 2 \mu\text{m}$
Tipo	469 E
\varnothing exterior D	32,7 mm
Longitud total L	40 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza