



## Pinzas portapiezas ER HP, ER 40, Ø de sujeción nominal d: 10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	309379 10
GTIN	2050001767264
Clase de artículo	39Y

### Descripción

#### Ejecución:

**Concentricidad de sistema** y precisión de repetición **3 µm** (3×D, máximo = 50 mm), en combinación con mandril CENTRO P FAHRION.

**Protección contra la corrosión:** Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

#### Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

#### Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.

#### Nota:

- **Concentricidad óptima solo si se emplea con el mandril Centro P.**
- **Gama de sujeción h10 (solo medida nominal).**

### Descripción técnica

Ø de sujeción nominal d	10 mm
Adaptador	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Precisión de concentricidad	≤ 2 µm

Tipo	472 E
Ø exterior D	41 mm
Longitud total L	46 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza