


**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**Pinzas portapiezas ER HP con obturación, ER 32, Ø de sujeción nominal d: 7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	309377 7
GTIN	2050001768353
Clase de artículo	33F

**Descripción****Ejecución:**

**Concentricidad de sistema** y precisión de repetición **3 µm** (3×D, máximo = 50 mm), en combinación con mandril CENTRO P FAHRION.

**Protección contra la corrosión:** Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

**Ventaja:**

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

**Idóneo para:**

Portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.

**Nota:**

- **Concentricidad óptima solo si se emplea con el mandril Centro P.**
- **Gama de sujeción h10 (solo medida nominal).**

Con **obturación** para refrigeración interior (utilizable hasta 60 bar). **Similar** a ISO 15488-A.

**Descripción técnica**

Ø de sujeción nominal d	7 mm
Adaptador	ER 32
Norma	ISO 15488-A

Precisión de concentricidad	≤ 2 μm
Tipo	469 E
Ø exterior D	32,7 mm
Longitud total L	40 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza