

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECTUM

## Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación, ER 32, Ø de sujeción nominal d: 10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	309414 10
GTIN	2050001765925
Clase de artículo	39Y

### Descripción

**Ejecución:**

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.  
Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 60 bar!).

**Protección contra la corrosión FAHRION®:**

- **pinza portapieza completamente recubierta, también las superficies de funcionamiento.**
- **Aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.**

**Idóneo para:**

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

**Nota:**

Pinza portapieza **FAHRION®** similar a ISO 15488-A.

### Descripción técnica

Ø de sujeción nominal d	10 mm
Adaptador	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Precisión de concentricidad	≤ 10 µm
Tipo	4537 E

Ø exterior D	32,7 mm
Longitud total L	40 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza