



Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 32, Ø de sujeción nominal d: 16mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 309418 16 |
| GTIN | 2050001768643 |
| Clase de artículo | 39Y |

Descripción

Ejecución:

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.

Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 60 bar!) y boquillas pulverizadoras.

Protección contra la corrosión FAHRION®:

- **pinza portapieza completamente recubierta, también las superficies de funcionamiento.**
- **Aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.**

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

Nota:

Pinza portapieza **FAHRION®** similar a ISO 15488-A.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ø de sujeción nominal d | 16 mm |
| Adaptador | ER 32 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm |
| Tipo | 4537 E |

| | |
|------------------|------------------|
| Ø exterior D | 32,7 mm |
| Longitud total L | 40 mm |
| Tipo de producto | Pinza portapieza |