

**Juego de brocas espirales HSS n.º 114000 con caja, Sin revestimiento, Tipo: 6-10****Datos de pedido**

Número de pedido	115000 6-10
GTIN	4045197024022
Clase de artículo	12B

Descripción**Ejecución:**

Integrados por brocas espirales DIN 338.

Laminadas con rodillos, ángulo de hélice, espesor del alma y aumento del alma normales.

Sin interrupciones de la estructura, por lo que gana elasticidad y es adecuada para trabajos de taladrado robustos (p. ej. con taladradoras manuales). Ejecución económica.

Descripción técnica

Aumento de tamaño de una broca a la siguiente	0,1 mm
Número de brocas	41
Zona de la broca	6 - 10 mm
Mango	Mango cilíndrico
Número de filos Z	2
Recubrimiento	Sin revestimiento

Hoja de datos

Material de corte	HSS
Tipo	N
Tolerancia Ø nominal	h8
Ángulo de punta	118 grados
Refrigeración interior	no
con estuche	sí
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	45 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	40 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	30 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	25 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	25 m/min	K
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 6 mm	114000 6

Hoja de datos

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 7 mm	114000 7
	114000 7,2

Hoja de datos

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 7,2 mm

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 9,7 mm

114000 9,7

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 8,8 mm

114000 8,8

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 7,1 mm

114000 7,1

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 6,5 mm

114000 6,5

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 7,8 mm

114000 7,8

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 6,6 mm

114000 6,6

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 7,3 mm

114000 7,3

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 9,3 mm

114000 9,3

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 9,6 mm

114000 9,6

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 10 mm

114000 10

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 6,4 mm

114000 6,4

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 8,9 mm

114000 8,9

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 8,7 mm

114000 8,7

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 8,5 mm

114000 8,5

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 8,2 mm

114000 8,2

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 6,2 mm

114000 6,2

114000 6,8

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 6,8 mm

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 9 mm

114000 9

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 6,1 mm

114000 6,1

Caja vacía para brocas espirales DIN 338 Tipo 6-10

115475 6-10