

Garant
CDCT S40101, Clase: HB7125-1


Datos de pedido

Número de pedido	268520 HB7125-1
GTIN	4062406057367
Clase de artículo	211

Descripción

CDCT S40101 HB7125-1 Clase: HB7125-1
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,23 mm
 Avance f : 0,05 - 0,23 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 140 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,23 mm
Rompevirutas	VS
Aplicación principal	M
Clase	HB7125-1
Material de corte	MD
Radio angular	0,1 mm

Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 140 m/min
Avance f	0,05 - 0,23 mm/rev,
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CDCT S40101
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado