

**Garant****CDCT S40101, Clase: HU7310**

## Datos de pedido

Número de pedido	268520 HU7310
GTIN	4062406057329
Clase de artículo	21I

## Descripción

CDCT S40101 HU7310 Clase: HU7310  
Rompevirutas: AF  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 0,75 mm  
Avance  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 300 m/min

## Descripción técnica

Radio angular	0,1 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	N
Avance $f$	0,03 - 0,25 mm/rev,
Material de corte	MD
Rompevirutas	AF
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 300 m/min

Clase	HU7310
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,75 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CDCT S40101
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado