

**Garant**
**CDCT S40102, Clase: HB7125-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	268530 HB7125-1
GTIN	4062406057435
Clase de artículo	211

### Descripción

CDCT S40102 HB7125-1 Clase: HB7125-1  
 Rompevirutas: VS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
 Avance f: 0,05 - 0,23 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 140 m/min

### Descripción técnica

Aplicación principal	M
Clase	HB7125-1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Radio angular	0,2 mm
Rompevirutas	VS
Material de corte	MD

Condición de corte	continuo
Avance f	0,05 - 0,23 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 140 m/min
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CDCT S40102
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado