

**Garant****CDCT S40102, Clase: HB7410****Datos de pedido**

Número de pedido	268530 HB7410
GTIN	4062406057411
Clase de artículo	211

**Descripción**

CDCT S40102 HB7410 Clase: HB7410  
Rompevirutas: TIS  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
Avance f: 0,05 - 0,23 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 40 - 90 m/min

**Descripción técnica**

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	40 - 90 m/min
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	Ti
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,05 - 0,23 mm/rev,
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,23 mm

Rompevirutas	TIS
Clase	HB7410
Asignación fino/desbaste	Acabado
Recubrimiento	TiN
Código ISO plaquita de corte	CDCT S40102
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado