

Garant
CDCT S40102, Clase: HU7310


Datos de pedido

Número de pedido	268530 HU7310
GTIN	4062406057398
Clase de artículo	21I

Descripción

CDCT S40102 HU7310 Clase: HU7310
 Rompevirutas: AF
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,75 mm
 Avance f : 0,03 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 300 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,2 mm
Material de corte	MD
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	N
Clase	HU7310
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 300 m/min
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,75 mm

Avance f	0,03 - 0,25 mm/rev,
Rompevirutas	AF
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CDCT S40102
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado