

Garant
GPCT S50102, Clase: HB7125-1


Datos de pedido

Número de pedido	268560 HB7125-1
GTIN	4062406057558
Clase de artículo	211

Descripción

GPCT S50102 HB7125-1 Clase: HB7125-1
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,35 mm
 Avance f : 0,05 - 0,23 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 140 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VS
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 140 m/min
Condición de corte	continuo
Clase	HB7125-1
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,35 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado

Avance f	0,05 - 0,23 mm/rev,
Material de corte	MD
Aplicación principal	M
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	GPCT S50102
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado