

**Garant**
**GCCT 060202, Clase: HU7310**


### Datos de pedido

Número de pedido	268590 HU7310
GTIN	4062406057633
Clase de artículo	211

### Descripción

GCCT 060202 HU7310 Clase: HU7310  
 Rompevirutas: AF  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 1,6 mm  
 Avance f: 0,03 - 0,25 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 300 m/min

### Descripción técnica

Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	AF
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 1,6 mm
Aplicación principal	N
Avance f	0,03 - 0,25 mm/rev,
Clase	HU7310

Condición de corte	continuo
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 300 m/min
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	GCCT 060202
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado