

Garant**GCCT 060202, Clase: HB7410**

Datos de pedido

Número de pedido	268590 HB7410
GTIN	4062406057657
Clase de artículo	211

Descripción

GCCT 060202 HB7410 Clase: HB7410
Rompevirutas: TIS
Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,35 mm
Avance f : 0,05 - 0,23 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 90 m/min

Descripción técnica

Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	40 - 90 m/min
Avance f	0,05 - 0,23 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,35 mm
Rompevirutas	TIS
Clase	HB7410

Aplicación principal	Ti
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,2 mm
Recubrimiento	TiN
Código ISO plaquita de corte	GCCT 060202
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado