

Garant
GCCT 060204, Clase: HB7035


Datos de pedido

Número de pedido	268600 HB7035
GTIN	4062406057688
Clase de artículo	211

Descripción

GCCT 060204 HB7035 Clase: HB7035
 Rompevirutas: SF
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,35 mm
 Avance f: 0,03 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 150 m/min
 Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 60 - 150 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,35 mm
Aplicación secundaria	K
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Material de corte	MD

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	60 - 150 m/min
Rompevirutas	SF
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 150 m/min
Clase	HB7035
Avance f	0,03 - 0,25 mm/rev,
Recubrimiento	TiN
Código ISO plaquita de corte	GCCT 060204
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado