


**Brocas espirales HSS n.º 114000 como juego de recambio, Sin revestimiento,
Tipo: 1-10****Datos de pedido**

Número de pedido	115020 1-10
GTIN	4045197024114
Clase de artículo	12B

Descripción**Ejecución:**

Integrados por brocas espirales DIN 338.

Refrigeración interior: no

Mango: Mango cilíndrico

Número de filos Z: 2

Zona de la broca: 1 - 10 mm

Número de brocas: 19

Aumento de tamaño de una broca a la siguiente: 0,5 mm

Descripción técnica

Aumento de tamaño de una broca a la siguiente	0,5 mm
Número de brocas	19
Zona de la broca	1 - 10 mm
Mango	Mango cilíndrico

Número de filos Z	2
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Tolerancia Ø nominal	h8
Ángulo de punta	118 grados
Refrigeración interior	no
con estuche	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Accesorios

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 6 mm	114000 6
	114000 2,5

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 2,5 mm

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 1,5 mm

114000 1,5

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 6,5 mm

114000 6,5

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 10 mm

114000 10

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 5 mm

114000 5

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 7,5 mm

114000 7,5

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 9 mm

114000 9

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 5,5 mm

114000 5,5

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 8,5 mm

114000 8,5

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 3,5 mm

114000 3,5