

Garant

Prolongación para cono de contracción térmica 3°, antivibratorio, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/12mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	302415 20/12
GTIN	4045197701398
Clase de artículo	31P

Descripción**Ejecución:**

Perforado para alimentación interna del refrigerante (IKZ) hasta un máximo de 80 bar. Incluye tornillo de ajuste longitudinal. Un **núcleo de MD apoyado** en la prolongación amortigua las oscilaciones que se originan, reduciendo así las vibraciones.

Número de revoluciones máximo permitido 8 000 rpm.

Ventaja:

- **Evitar vibraciones en el sistemas de sujeción.**
- **Superficie mejorada de las piezas.**
- **Mejora de la duración de las herramientas.**

Descripción técnica

Ø de la perforación D ₁	12 mm
Ø del mango d	20 mm
Ø D ₂	18 mm
Longitud total L	210 mm
Atributo del nombre de producto	L = 210 mm
Refrigeración interior	sí, con máx. 80 bar
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Anillo patrón

