

Garant

Fresa para planear de 43° Octo, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 50/4mm



Datos de pedido

Número de pedido	213300 50/4
GTIN	4045197702005
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Fresa para planear de 43° hasta con 8 filos utilizables por cada plaquita de corte.

Aplicación:

Gracias a la geometría marcadamente positiva se consiguen superficies de gran calidad. Fresa de planear de corte suave.

Nota:

Para poder utilizar los **8 filos**, la plaquita de corte se tiene que **girar siempre en la dirección indicada**.

Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \text{ máx}}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \text{ máx}}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	22 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219808 (15IP; 3,8 Nm)

Longitud total L_{tot}	40 mm
Ø de corte D_c	50 mm
Plaquita de corte adecuada	OF.. 050405
Ø exterior máximo $D_{m\acute{a}x.}$	59 mm
Número de filos Z	4
Ángulo de ajuste κ	43 grados
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	43 grados
Empleo de fresa	Ramping
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,8 Nm	211750 3,8
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219808
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP