

HOLEX**Juego de micrómetros para exteriores digitales, Capacidad de medición: 0-100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421495 0-100
GTIN	4045197702210
Clase de artículo	42B

Descripción**Ejecución:**

Indicador fácilmente legible. Superficies de medición refrentadas de metal duro.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Micrómetros de exteriores n.º 421490 con las barras de ajuste correspondientes.

Calibración: S2

Clase de protección IP: IP 54

Número de micrómetros: 4

Número de barras de ajuste: 3

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 100 mm
Número de micrómetros	4
Número de barras de ajuste	3

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	4
Clase de protección IP	IP 54
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	S2
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Juego de micrómetros para exteriores Capacidad de medición 0-100 mm	011070 0-100
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración Juego de micrómetros para exteriores Capacidad de medición 0-100 mm	020430 0-100

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
---	------------