

Garant**Silla giratoria de trabajo, espuma integral, con ruedas, baja****Datos de pedido**

Número de pedido	965030
GTIN	4045197702111
Clase de artículo	91Z

Descripción**Ejecución:**

Ergonómica silla giratoria de trabajo con **técnica sincronizada**.

La suave **espuma integral** del asiento y del respaldo es fácil de cuidar, lavable, **robusta** y resistente a los ácidos y bases débiles, así como a la acción mecánica. Pie en cruz de cinco brazos de aluminio.

Asiento (ancho×profundidad): 470×450 mm. Altura del respaldo: 600 mm. Margen de ajuste del respaldo: 60 mm. Regulación de la profundidad del asiento: 40 mm. Capacidad de carga: 120 kg.

Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.

Ruedas dobles frenadas con suave superficie de deslizamiento de PU.

Modelo de texto publicitario:

- **Diseño ergonómico y funcional.**
- **Apoyo lumbar.**
- **Técnica sincronizada.**
- **Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.**
- **Pie en cruz de aluminio con cinco brazos.**
- **Asiento y respaldo de espuma integral blanda.**

Norma:

DIN 68877

Descripción técnica

resistente con restricciones contra ácidos ligeros y lejías	sí
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento	40 mm
Material pie en cruz	Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Modelo ruedas	Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Capacidad de carga	120 kg
Regulación de la inclinación del asiento	sí
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Material respaldo	Espuma integral
Apoyo lumbar (discos cinta)	sí
Profundidad de asiento	450 mm
Intervalo de regulación de altura del respaldo	60 mm
Regulación de la altura gradual	sí
Norma	DIN 68877
Reajuste contacto permanente	sí
Anchura de asiento	470 mm
Mecanismo de sincronización	sí
Adaptación posible par de Reposabrazos	sí
Material superficie de asiento	Espuma integral
Altura del respaldo	600 mm
Color material asiento	negro
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Ejecución	con ruedas
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	480 - 630 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo

Accesorios

Rueda de recambio(1 juego = 5 piezas)

962517

Par de brazos multifuncional para silla giratoria de trabajo
GARANT Tipo

965047