

Garant**Taburete de trabajo, tejido acolchado, con ruedas, baja****Datos de pedido**

Número de pedido	965060
GTIN	4045197702425
Clase de artículo	91Z

Descripción**Ejecución:**

Taburete giratorio cómodo de suave **tejido acolchado** de malla, cómodo y transpirable. Altura de asiento regulable por muelle de gas de seguridad con **activación por anillo**. Pie en cruz de cinco brazos de aluminio. Superficie de asiento Ø 350 mm. Capacidad de carga: 120 kg. Ruedas dobles frenadas con suave superficie de deslizamiento de PU.

Norma:**DIN 68877****Nota:**

El material de malla transpirable se daña con el cierre por adherencia. Por favor, cubrir el cierre por adherencia.

Descripción técnica

Material superficie de asiento	Material malla
Ø del asiento	350 mm

Modelo ruedas	Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Norma	DIN 68877
Color material asiento	negro
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Capacidad de carga	120 kg
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Material pie en cruz	Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Tipo de regulación de la altura	Resolución anillo
Ejecución	con ruedas
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	470 - 630 mm
Tipo de producto	Taburete

Accesorios

Rueda de recambio(1 juego = 5 piezas)	962517
---------------------------------------	--------