

Garant**Carro para material, Altura: 1700mm****Datos de pedido**

Número de pedido	918590 1700
GTIN	4062406057251
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Bastidor y superestructura de tubo de acero cuadrangular con estante de chapa de acero. Ranuras de enganche en el bastidor en el lado delantero y posterior (intervalo de 50 mm) para alojar estantes, relés multifunción, etc. con el tamaño de 1000 mm. **Manguito con rosca interior** en la parte interior para el montaje de chapas perforadas. 4 ruedas orientables (2 con frenos de establecimiento, Ø **125 mm**) con cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos y un tirador deslizante grande con recubrimiento de Haptoprene® proporcionan un manejo seguro.

Aplicación:

Posibilidad de equipamiento con estantes de almacenamiento, regletas para cubetas, soportes para planos, regletas Multifix, travesaños y paredes perforadas del tam. 1000.

Lacado:

Gris claro RAL7035 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Peso	35 kg
Anchura	1100 mm

Altura	1700 mm
Anchura sin mango	1000 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Retícula enganche	50 mm
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo	2
Altura útil	1370 mm
Ø rueda	125 mm
Material rodillos	Cubierta de poliuretano que no deja marca
Profundidad	700 mm
Capacidad de carga máxima	200 kg
Anchura útil	920 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Carro para material

Accesorios

Multifix adecuado para tipo 1000	928201 1000
Pared perforada De dos lados adecuado para tipo 1000	928071 1000
Estante de almacenamiento con arco de acero adecuado para tipo 1000	928145 1000
Travesaño Adecuado para anchura útil 920 mm	918603 920
Ventana adecuado para tipo 1000	928091 1000
Tirador deslizante Color BLACK	920135 BLACK
Tirador deslizante Color BLUE	920135 BLUE
Cajas de almacenamiento visible Multifix Longitud mm / Tipo 1000/AA1	928230 1000/AA1

Estante de almacenamiento de chapa de acero 300 mm de profundidad adecuado para tipo 1000	928131 1000
Estante de almacenamiento de chapa de acero 200 mm de profundidad adecuado para tipo 1000	928130 1000
Pared perforada de un lado adecuado para tipo 1000	928070 1000
Soporte para planos con imanes de organización adecuado para tipo 1000	928211 1000
Ganchos adicionales Longitud útil 75 mm	918604 75
Cajas de almacenamiento visible Multifix Longitud mm / Tipo 1000/AB1	928230 1000/AB1
Ganchos adicionales Longitud útil 150 mm	918604 150
Estante de almacenamiento 610 mm prof. Adecuado para anchura útil 920 mm	918592 920
Ventana adecuado para tipo 1000	928090 1000