

**Garant****Silla giratoria de trabajo, espuma integral, con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies, alta****Datos de pedido**

Número de pedido	965032
GTIN	4045197702135
Clase de artículo	91Z

**Descripción****Ejecución:**

Ergonómica silla giratoria de trabajo con **técnica sincronizada**.

La suave **espuma integral** del asiento y del respaldo es fácil de cuidar, lavable, **robusta** y resistente a los ácidos y bases débiles, así como a la acción mecánica.

Asiento (ancho x profundidad): 470 x 450 mm.

Altura del respaldo: 600 mm.

Margen de ajuste del respaldo: 60 mm.

Regulación de la profundidad del asiento: 40 mm.

Capacidad de carga: 120 kg.

Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.

**Norma:**

- **Diseño ergonómico y funcional.**
- **Apoyo lumbar.**
- **Técnica sincronizada.**
- **Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.**
- **Pie en cruz de aluminio con cinco brazos.**

**Norma:**

**DIN 68877**

Capacidad de carga silla: 120 kg  
 Intervalo de regulación de la altura: 640 - 890 mm  
 Anchura de asiento: 470 mm  
 Profundidad de asiento: 450 mm  
 Altura del respaldo: 600 mm  
 Intervalo de regulación de altura del respaldo: 60 mm  
 Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento: 40 mm  
 Color material asiento: negro

## Descripción técnica

Modelo pie en cruz	Deslizante con anillo de pie
Norma	DIN 68877
Material respaldo	Espuma integral
Regulación de la inclinación del asiento	sí
Material pie en cruz	Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Capacidad de carga	120 kg
Material superficie de asiento	Espuma integral
Adaptación posible par de Reposabrazos	sí
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Intervalo de regulación de altura del respaldo	60 mm
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento	40 mm
Apoyo lumbar (discos cinta)	sí
Mecanismo de sincronización	sí
Profundidad de asiento	450 mm
Altura del respaldo	600 mm
Reajuste contacto permanente	sí
Anchura de asiento	470 mm
Color material asiento	negro
Regulación de la altura gradual	sí
resistente con restricciones contra ácidos ligeros y lejías	sí
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas

Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Ejecución	altura de asiento alta
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	640 - 890 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo

---

## Accesorios

Par de brazos multifuncional para silla giratoria de trabajo GARANT	965047
Taco antideslizante (1 juego = 5 piezas)	962518