

Garant**Silla giratoria de trabajo, tejido acolchado, con tacos antideslizantes, baja****Datos de pedido**

Número de pedido	965041
GTIN	4045197613462
Clase de artículo	91Z

Descripción**Ejecución:**

Ergonómica silla giratoria de trabajo con **técnica sincronizada**.

El suave **tejido** de malla del asiento y del respaldo es **cómodo** y **transpirable**. Pie en cruz de cinco brazos de aluminio.

Asiento (anchoxprofundidad): 470x450 mm.

Altura del respaldo: 600 mm.

Margen de ajuste del respaldo: 60 mm.

Regulación de la profundidad del asiento: 40 mm.

Capacidad de carga: 120 kg.

Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.

Modelo de texto publicitario:

- **Diseño ergonómico y funcional.**
- **Apoyo lumbar.**
- **Técnica sincronizada.**
- **Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.**
- **Pie en cruz de aluminio con cinco brazos.**

Norma:

DIN 68877

Nota:

El material de malla transpirable se daña con el cierre por adherencia. Por favor, cubrir el cierre por adherencia.

Descripción técnica

Material superficie de asiento	Material malla
Modelo pie en cruz	Deslizante
Profundidad de asiento	450 mm
Margen de ajuste del respaldo	60 mm
Material pie en cruz	Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento	40 mm
Mecanismo de sincronización	sí
Apoyo lumbar	sí
Color material asiento	negro
Anchura de asiento	470 mm
Capacidad de carga	120 kg
Norma	DIN 68877
Altura del respaldo	600 mm
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Adaptación posible par de Reposabrazos	sí
Reajuste contacto permanente	sí
Ejecución	sin ruedas
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	490 - 630 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo

Accesorios

Par de brazos multifuncional para silla giratoria de trabajo
GARANT Tipo

965047

Taco antideslizante(1 juego = 5 piezas)

962518