

Garant**Taburete de trabajo, espuma integral, con ruedas, baja****Datos de pedido**

Número de pedido	965050
GTIN	4045197702197
Clase de artículo	91Z

Descripción**Ejecución:**

Cómodos taburetes giratorios de **espuma integral**, fáciles de cuidar, lavables, **robustos** y resistentes a los ácidos y bases débiles.

Altura de asiento regulable por muelle de gas de seguridad con **activación por anillo**. Pie en cruz de cinco brazos de aluminio.

Ø superficies de asiento 350 mm.

Capacidad de carga: 120 kg.

Ruedas dobles frenadas con suave superficie de deslizamiento de PU.

Norma:

DIN 68877

Descripción técnica

Material pie en cruz	Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Material superficie de asiento	Espuma integral
Color material asiento	negro

Ø del asiento	350 mm
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Material del asiento resistente a los ácidos y bases débiles	sí
Modelo ruedas	Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Capacidad de carga	120 kg
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Ø pie en cruz	690 mm
Norma	DIN 68877
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Tipo de regulación de la altura	Resolución anillo
Ejecución	con ruedas
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	470 - 630 mm
Tipo de producto	Taburete