

Garant**Taburete de trabajo, espuma integral, con ruedas, baja****Datos de pedido**

Número de pedido	965050
GTIN	4045197702197
Clase de artículo	91Z

Descripción**Ejecución:**

Cómodo taburete giratorio de **espuma integral**, fácil de cuidar, lavable, **robusto y** resistente a los ácidos y bases.

altura de asiento regulable por muelle de gas de seguridad con **activación por anillo**.

Ø superficies de asiento 350 mm.

Capacidad de carga: 120 kg.

Norma:**DIN 68877**

Capacidad de carga silla: 120 kg

Intervalo de regulación de la altura: 470 - 630 mm

Ø del asiento: 350 mm

Color material asiento: negro

Descripción técnica

Material pie en cruz	Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Material superficie de asiento	Espuma integral

Color material asiento	negro
Ø del asiento	350 mm
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Material del asiento resistente a los ácidos y bases débiles	sí
Modelo ruedas	Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Capacidad de carga	120 kg
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Ø pie en cruz	690 mm
Norma	DIN 68877
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Tipo de regulación de la altura	Resolución anillo
Ejecución	con ruedas
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	470 - 630 mm
Tipo de producto	Taburete