

**Garant****Silla giratoria de trabajo, tejido acolchado, con ruedas, baja****Datos de pedido**

Número de pedido	965040
GTIN	4045197702142
Clase de artículo	91Z

**Descripción****Ejecución:**

Ergonómica silla giratoria de trabajo con **técnica sincronizada**.

El suave **tejido** de malla del asiento y del respaldo es **cómodo** y **transpirable**. Pie en cruz de cinco brazos de aluminio.

Asiento (ancho×profundidad): 470×450 mm.

Altura del respaldo: 600 mm.

Margen de ajuste del respaldo: 60 mm.

Regulación de la profundidad del asiento: 40 mm.

Capacidad de carga: 120 kg.

Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.

Ruedas dobles frenadas con suave superficie de deslizamiento de PU.

**Modelo de texto publicitario:**

- **Diseño ergonómico y funcional.**
- **Apoyo lumbar.**
- **Técnica sincronizada.**
- **Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.**
- **Pie en cruz de aluminio con cinco brazos.**
- **Asiento y respaldo de material de malla blando.**
- **Cómodo y transpirable.**

**Norma:****DIN 68877****Nota:**

El material de malla transpirable se daña con el cierre por adherencia. Por favor, cubrir el cierre por adherencia.

## Descripción técnica

Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento	40 mm
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Material pie en cruz	Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Margen de ajuste del respaldo	60 mm
Modelo ruedas	Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Color material asiento	negro
Material superficie de asiento	Material malla
Mecanismo de sincronización	sí
Apoyo lumbar	sí
Capacidad de carga	120 kg
Altura del respaldo	600 mm
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Norma	DIN 68877
Anchura de asiento	470 mm
Profundidad de asiento	450 mm
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Adaptación posible par de Reposabrazos	sí
Reajuste contacto permanente	sí
Ejecución	con ruedas
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	480 - 630 mm

Tipo de producto

Silla giratoria de trabajo

---

**Accesorios**Par de brazos multifuncional para silla giratoria de trabajo  
GARANT Tipo

965047

Rueda de recambio(1 juego = 5 piezas)

962517