



Inclinómetro digital CLINOBEVEL 1 USB, Tipo:



Datos de pedido

Número de pedido	467555
GTIN	7630041115321
Clase de artículo	45C

Descripción

Ejecución:

Inclinómetro de uso universal para mediciones absolutas y relativas. Cuatro bases de medición elaboradas con precisión permiten realizar mediciones de la inclinación en el cuadrante que se desee. Carcasa reforzada de aluminio anodizado duro, protegida contra salpicadura de agua. Con indicación del ángulo o la inclinación.

Suministro:

Incl. estuche.

Embalaje: Estuche

Clase de protección IP: IP 65

Interfaz: Interfaz USB

Capacidad de medición: ± 45 grados

Incremento numérico: 0,02 mm/m

Precisión: Incremento numérico 2+1 arcmin

Longitud: 100 mm

Anchura: 75 mm

Altura: 35 mm

Descripción técnica

Anchura	75 mm
---------	-------

Altura	35 mm
Capacidad de medición	±45 grados
Longitud	100 mm
Precisión	Incremento numérico 2+1 arcmin
Peso	520 g
Incremento numérico	0,02 mm/m
Clase de protección IP	IP 65
Interfaz	Interfaz USB
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 2276
Técnica de medición	digital
Embalaje	Estuche
Tipo de producto	Inclinómetro